




KR 240 R3200 PA-HO



作業室のグラフィック



技術データ

最大リーチ	3195 mm
定格可搬重量	240 kg
回転コラム定格追加荷重 / リンクアーム / アーム	0 kg / 0 kg / 50 kg
定格総負荷	NaN kg
位置繰返し精度 (ISO 9283)	± 0.06 mm
軸数	5
設置形式	床
設置面積	830 mm x 830 mm
重量	約 1103 kg

軸データ

動作範囲	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
定格可搬量での速度	
A1	105 %/s
A2	101 %/s
A3	107 %/s
A4	-
A5	173 %/s
A6	242 %/s

使用環境

運転時の周囲温度	0 °C ~ 55 °C (273 K ~ 328 K)
----------	------------------------------

保護等級

保護等級 (IEC 60529)	IP65
保護等級 ロボットアーム (IEC 60529)	IP65

コントローラー

コントローラー	KR C4
---------	-------

取り付けフランジ

