




## KR 180 R3200 PA arctic



### Munkatartomány ábra



### Műszaki adatok

Maximális hatótávolság	3195 mm
Névleges teherbírás	180 kg
Forgótalp / lengőkar / kar névleges kiegészítő terhelése	0 kg / 0 kg / 50 kg
Névleges összterhelés	NaN kg
Pozícióismétlés pontossága (ISO 9283)	± 0,06 mm
Tengelyek száma:	5
Beszerelei helyzet	Padló
Felállítási felület	830 mm x 830 mm
Súly	kb. 1093 kg

### Tengelyadatok

Mozgástartomány	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
Sebesség névleges teherbírás esetén	
A1	105 °/s
A2	107 °/s
A3	114 °/s
A4	-
A5	173 °/s
A6	242 °/s

### Üzemeltetési feltételek

Környezeti hőmérséklet üzemelés -30 °C – 10 °C (243 K – 283 K) esetén

### Védettség

Védettség (IEC 60529)	IP65
Robotkéz védettség (IEC 60529)	IP65

### Vezérlés

Vezérlés	KR C5; KR C4
----------	-----------------

### Szerelőcsonk

