


## KR 180 R2100 nano F exclusive



### Çalışma alanı grafiği



### Teknik özellikler

Maksimum erişim mesafesi	2100 mm
Nominal taşıma kapasitesi	180 kg
Nominal ilave yük döner tabla / bağlantı kolu / kol	0 kg / 0 kg / 30 kg
Nominal toplam yük	210 kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)	± 0,05 mm
Aks sayısı	6
Bağlantı konumu	Zemin
Kurulum alanı	850 mm x 615 mm
Ağırlık	yakl. 998 kg

### Aks verileri

Hareket aralığı	
A1	±165 °
A2	-135 ° / 45 °
A3	-65 ° / 155 °
A4	±350 °
A5	±125 °
A6	±350 °
Nominal taşıma kapasitesinde hız	
A1	136 °/s
A2	95 °/s
A3	120 °/s
A4	179 °/s
A5	172 °/s
A6	219 °/s

### İşletim koşulları

İşletimde ortam sıcaklığı	10 °C ilâ 55 °C (283 K ilâ 328 K)
---------------------------	-----------------------------------

### Koruma sınıfı

Koruma sınıfı (IEC 60529)	IP65 / IP67 / IP69
Koruma sınıfı robot eli (IEC 60529)	IP65 / IP67 / IP69

### Kontrol sistemi

Kontrolör sistemi	KR C5; KR C4
-------------------	-----------------

### Montaj flanşı

