




KR 240 R3200 PA-HO



Munkatartomány ábra



Műszaki adatok

Maximális hatótávolság	3195 mm
Névleges teherbírás	240 kg
Forgótalp / lengőkar / kar névleges kiegészítő terhelése	0 kg / 0 kg / 50 kg
Névleges összterhelés	NaN kg
Pozícióismétlés pontossága (ISO 9283)	± 0,06 mm
Tengelyek száma:	5
Beszereleési helyzet	Padló
Felállítási felület	830 mm x 830 mm
Súly	kb. 1103 kg

Tengelyadatok

Mozgástartomány	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
Sebesség névleges teherbírás esetén	
A1	105 °/s
A2	101 °/s
A3	107 °/s
A4	-
A5	173 °/s
A6	242 °/s

Üzemeltetési feltételek

Környezeti hőmérséklet üzemelés esetén 0 °C – 55 °C (273 K – 328 K)

Védettség

Védettség (IEC 60529)	IP65
Robotkéz védettség (IEC 60529)	IP65

Vezérlés

Vezérlés	KR C4
----------	-------

Szerelőcsonk

