



KR 240 R3200 PA arctic




Sturing

Besturing

KR C5;
KR C4

Werkruimtegrafiek



Technische gegevens

Maximaal bereik	3195 mm
Nominale draaglast	240 kg
Nominale bijkomende last carrousel / zwenkarm / arm	0 kg / 0 kg / 50 kg
Totale nominale last	NaN kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid (ISO 9283)	± 0,06 mm
Aantal assen	5
Montagepositie	Vloer
Opstelvlak	830 mm x 830 mm
Gewicht	ca. 1103 kg

Asgegevens

Bewegingsbereik	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
Snelheid bij nominale draaglast	
A1	105 °/s
A2	101 °/s
A3	107 °/s
A4	-
A5	173 °/s
A6	242 °/s

Bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30 °C tot 10 °C (243 K tot 283 K)
--------------------------------------	------------------------------------

Beschermingsklasse

Beschermingsklasse (IEC 60529)	IP65
Beschermingsklasse robohand (IEC 60529)	IP65

Aanbouwflens

