



## KR 180 R3200 PA arctic




### Sturing

Besturing

KR C5;  
KR C4

### Werkruimtegrafiek



### Technische gegevens

Maximaal bereik	3195 mm
Nominale draaglast	180 kg
Nominale bijkomende last carroussel / zwenkarm / arm	0 kg / 0 kg / 50 kg
Totale nominale last	NaN kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid (ISO 9283)	± 0,06 mm
Aantal assen	5
Montagepositie	Vloer
Opstelvlak	830 mm x 830 mm
Gewicht	ca. 1093 kg

### Asgegevens

Bewegingsbereik	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
Snelheid bij nominale draaglast	
A1	105 °/s
A2	107 °/s
A3	114 °/s
A4	-
A5	173 °/s
A6	242 °/s

### Bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30 °C tot 10 °C (243 K tot 283 K)
--------------------------------------	------------------------------------

### Beschermingsklasse

Beschermingsklasse (IEC 60529)	IP65
Beschermingsklasse robohand (IEC 60529)	IP65

### Aanbouwflens

