


## KR 6 R700 Z200



### 工作空间图



### 技术数据

最大运动范围	700 mm
最大负载能力	6 kg
位姿重复精度 (ISO 9283)	± 0.02 mm
轴数	4
安装位置	地面
占地面积	262 mm x 190 mm
重量	约 21 kg

### 轴数据

运动范围	
轴 1 运动范围	±132 °
轴 2 运动范围	±145 °
轴 3 运动范围	-200 mm / 0 mm
轴 4 运动范围	±355 °
额定负载时的速度	
轴 1 轴速	420 °/s
轴 2 轴速	720 °/s
轴 3 轴速	1.1 m/s
轴 4 轴速	2000 °/s

### 运行条件

运行时的环境温度	5 °C 至 40 °C (278 K 至 313 K)
----------	------------------------------


### 防护等级

防护等级 (IEC 60529)	IP20
------------------	------

### 控制器

控制系统	KR C5 micro
------	-------------

### 负载图



KR 6 R700 Z200 是为 3 kg 的额定负载而设计的，以便最佳利用机械手的性能和动态性。通过减小负载间距，也可以使用高达最大负载能力的更高负载。特殊的负载情况必须用 KUKA.Load 进行检查。如果需要详细咨询，请联系 KUKA 支持部。

### 循环时间

157 每分钟循环数 (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)

