



KR 4 R600



Datos técnicos

Alcance máximo	601 mm
Carga máxima	4,63 kg
Repetibilidad de posición (ISO 9283)	± 0,015 mm
Número ejes	6
Posición de montaje	Suelo; Techo; Pared; cualquier ángulo
Superficie de colocación	179 mm x 179 mm
Peso	aprox. 27 kg

Datos de los ejes

Rango de desplazamiento	
A1	±170 °
A2	-195 ° / 40 °
A3	-115 ° / 150 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

Condiciones de servicio

Temperatura ambiente durante el servicio	0 °C hasta 55 °C (273 K hasta 328 K)
--	--------------------------------------

Tipo de protección

Tipo de protección (IEC 60529)	IP40
Tipo de protección muñeca de robot (IEC 60529)	IP40

Unidad de control


Unidad de control	KR C5 micro
-------------------	-------------

Certificados

Requisitos ESD	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
----------------	-------------------------------

Tiempo de ciclo

152 Ciclos por minuto (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)



Gráfica del campo de trabajo





Diagrama de cargas



KR 4 R600 está configurado para una carga nominal de 3 kg para aprovechar de forma óptima el rendimiento y la dinámica del robot. Solo si la posición del centro de gravedad de la masa es de 0 mm y se ha aplicado una carga adicional optimizada para la situación de carga, se aplica la carga máxima de 4,63 kg. La situación de carga específica debe comprobarse con KUKA.Load o KUKA Compose. Para un asesoramiento individual, póngase en contacto con KUKA Support.

Brida de acople

