

## KR 8 R1640-2 arc HW



### Műszaki adatok

Maximális hatótávolság	1641 mm
Névleges teherbírás	8 kg
Maximális teherbírás	10,7 kg
Forgótalp / lengőkar / kar maximális kiegészítő terhelése	-
Pozícióismétlés pontossága (ISO 9283)	± 0,04 mm
Tengelyek száma:	6
Beszereelési helyzet	Padló; Mennyezet; Fal; tetszőleges szög
Felállítási felület	333,5 mm x 307 mm
Súly	kb. 172 kg

### Tengely adatok

Mozgástartomány	
A1	±170 °
A2	-185 ° / 65 °
A3	-119 ° / 181 °
A4	±165 °
A5	-115 ° / 140 °
A6	±350 °
Sebesség névleges teherbírás esetén	
A1	220 °/s
A2	210 °/s
A3	270 °/s
A4	430 °/s
A5	430 °/s
A6	628 °/s

### Üzemeltetési feltételek

Környezeti hőmérséklet üzemelés esetén	0 °C – 55 °C (273 K – 328 K)
Tisztatéri osztály (ISO 14644-1)	5. osztály 40 % túlvezérlés esetén; 5. osztály 80 % túlvezérlés esetén

### Védettség

Védettség (IEC 60529)	IP65
Robotkéz védettség (IEC 60529)	IP54


### Vezérlés

Vezérlés	KR C5
----------	-------


### Tanúsítványok

ESD-követelmények	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
-------------------	-------------------------------

### Munkatartomány ábra



### Teherbírési ábra



A KR 8 R1640-2 arc HW 8 kg névleges teherbírásra van méretezve a robot teljesítményének és dinamikájának optimális kihasználásához. Csökkentett terhelési távolságok és kedvező kiegészítő terhelések esetén legfeljebb 10,7 kg terhelést lehet alkalmazni. A specifikus terhelést KUKA Load segítségével kell ellenőrizni. További tanácsokkal a KUKA Service áll rendelkezésére.

### Szerelőcsonk

