

KR 16 R1610-2



Technische Daten

Maximale Reichweite	1612 mm
Nenn-Traglast	16 kg
Maximale Traglast	20 kg
Maximale Zusatzlast Karussell / Schwinde / Arm	20 kg / 15 kg / 15 kg
Positionswiederholgenauigkeit (ISO 9283)	± 0,04 mm
Anzahl Achsen	6
Einbaulage	Boden; Decke; Wand; beliebiger Winkel
Aufstellfläche	430,5 mm x 370 mm
Gewicht	ca. 255 kg

Achsdaten

Bewegungsbereich	
A1	±185 °
A2	-185 ° / 65 °
A3	-138 ° / 175 °
A4	±350 °
A5	±130 °
A6	±350 °
Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast	
A1	200 °/s
A2	175 °/s
A3	190 °/s
A4	430 °/s
A5	430 °/s
A6	630 °/s

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 °C bis 55 °C (278 K bis 328 K)
---------------------------------	----------------------------------

Schutzart

Schutzart (IEC 60529)	IP65
Schutzart Roboterhand (IEC 60529)	IP65


Steuerung

Steuerung	KR C5; KR C4
-----------	-----------------


Zertifikate

ESD-Anforderungen	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
-------------------	-------------------------------

Arbeitsraumgrafik



Traglastdiagramm



Der KR 16 R1610-2 ist ausgelegt für eine Nenn-Traglast von 16 kg, um die Performance und Dynamik des Roboters optimal zu nutzen. Mit reduzierten Lastabständen und günstigen Zusatzlasten, kann eine maximale Traglast bis zu 20 kg angebracht werden. Der spezifische Lastfall muss mit KUKA Load überprüft werden. Für weitere Beratung steht der KUKA Service zur Verfügung.

Anbaufansch

