KR 6 R700-2

기술 데이터

최대 작업반경	726 mm
최대 가반하중	6.8 kg
위치 반복정밀도(ISO 9283)	± 0.02 mm
축 수량	6
설치 방식	바닥; 천장; 벽; 어떤 각도
설치면적	208 mm x 208 mm
중량	약 53 kg

축 데이터

모션 범위	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

가동 조건

가동 시 주변 온도	0 °C ~ 45 °C (273 K ~ 318 K)

보호등급

보호등급 (IEC 60529)	IP65 / IP67
로봇 손목 보호등급 (IEC 60529)	IP65 / IP67

컨트롤러

컨트롤러	KR C5 micro; KR C4 smallsize-2; KR C4 compact

인증서

ESD 요건	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20

사이클 타임

138 분당 사이클 (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)

작업공간 그래픽



가반하중 그래프



로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 6 R700-2는 6 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 감소된 부하 간격 및 유리한 부가하중을 통해 최대 6.8 kg의 최대 가반하중을 부착할 수 있습니다. 특수한 부하는 KUKA Load를 통해 점검해야 합니다. 컨설팅에 대한 상세한 내용은 KUKA Service에 문의하시기 바랍니다.

마운팅 플랜지



제품의 특성 및 사용에 대한 설명은 단순한 정보 제공의 목적을 위한 것이며 이런 특성에 대한 보증 요건에 해당하지 않습니다. 당사 서비스 및 공급의 범위는 개별 계약의 대상입니다. 기술 데이터 및 그림은 납품과 관련하여 구속력이 없습니다. 본 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
0000-290-000 / V7.1 / 07.03.2024 / ko
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Germany. 전화: +49 821 797-4000, www.kuka.com