

# KR 500 R2830



## Tekniska data

Max. räckvidd	2826 mm
Nominell bärlast	500 kg
Nominell tilläggslast vridsöcket/svängarm/arm	0 kg / 0 kg / 50 kg
Nominell totallast	550 kg
Repeternoggrannhet position (ISO 9283)	± 0,08 mm
Antal axlar	6
Monteringsläge	Golv
Uppställningsyta	1050 mm x 1050 mm
Vikt	ca. 2385 kg

## Axeldata

### Rörelseområde

A1	±185 °
A2	-130 ° / 20 °
A3	-100 ° / 144 °
A4	±350 °
A5	±120 °
A6	±350 °

### Hastighet vid nominell bärlast

A1	90 °/s
A2	80 °/s
A3	75 °/s
A4	90 °/s
A5	83 °/s
A6	130 °/s

## Driftsvillkor

Omgivningstemperatur vid drift	10 °C till 55 °C (283 K till 328 K)
--------------------------------	-------------------------------------

## Kapslingsklass

Kapslingsklass	IP65
Kapslingsklass handled	IP65

## KUKA Robotar GmbH

Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Tyskland. Tel: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com

Uppgifter om produkternas beskaffenhet och användbarhet garanterar inga egenskaper, utan är endast tänkt som information. Endast det aktuella avtalet är avgörande för omfattningen av våra leveranser och tjänster. Tekniska data och bilder kan avvika mot leveranserna. Rätten till ändringar förbehålles.

0000-233-238 / V18.2 / 25.05.2016 / sv



## Styrning

Styrning	KR C4
----------	-------





## Bärbar manövererhet

Bärbar manövererhet	KUKA smartPAD
---------------------	---------------


## Arbetsutrymmesbild

Dimensions: mm



## Monteringsfläns

Dimensions: mm



# KUKA