



## KR 6 R900-2



### Dane techniczne

Maksymalny zasięg	901 mm
Obciążenie maksymalne	6,7 kg
Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)	± 0,02 mm
Liczba osi	6
Rodzaj montażu	Podłoga; Strop; Ściana; Kąt dowolny
Powierzchnia ustawienia	208 mm x 208 mm
Masa	ok. 55 kg

### Dane osi

Zakres ruchu	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

### Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	0 °C do 45 °C (273 K do 318 K)
--	--------------------------------

### Stopień ochrony

Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP65 / IP67
Stopień ochrony kiści robota (IEC 60529)	IP65 / IP67

### Sterownik

Układ sterowania	KR C5 micro; KR C4 smallsize-2; KR C4 compact
------------------	---

### Certyfikaty


Wymagania ESD	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
---------------	-------------------------------

### Czas cyklu


150 cykle na minutę (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)



### Grafika pomieszczenia roboczego



### Wykres udźwignięć



KR 6 R900-2 jest przeznaczony do obciążenia znamionowego wynoszącego 6 kg, które umożliwia optymalne wykorzystanie jego osiągnięć i dynamiki. Dzięki zmniejszonym odstępom między ładunkami i korzystnym obciążeniom dodatkowym można zamocować maksymalne obciążenie do 6,7 kg. Specyficzne obciążenie musi zostać sprawdzone za pomocą KUKA Load. Więcej informacji można uzyskać w dziale serwisowym KUKA.

### Kolnierz montażowy

