

KR 180 R2100 nano F exclusive



Datos técnicos

Alcance máximo	2100 mm
Carga nominal	180 kg
Carga adicional nominal columna giratoria/brazo de oscilación/brazo	0 kg / 0 kg / 30 kg
Carga total nominal	210 kg
Repetibilidad de posición (ISO 9283)	± 0,05 mm
Número ejes	6
Posición de montaje	Suelo
Superficie de colocación	850 mm x 615 mm
Peso	aprox. 998 kg

Datos de los ejes

Rango de desplazamiento	
A1	±165 °
A2	-135 ° / 45 °
A3	-65 ° / 155 °
A4	±350 °
A5	±125 °
A6	±350 °
Velocidad con carga nominal	
A1	136 °/s
A2	95 °/s
A3	120 °/s
A4	179 °/s
A5	172 °/s
A6	219 °/s

Condiciones de servicio

Temperatura ambiente durante el servicio	10 °C hasta 55 °C (283 K hasta 328 K)
--	---------------------------------------


Tipo de protección

Tipo de protección (IEC 60529)	IP65 / IP67 / IP69
Tipo de protección muñeca de robot (IEC 60529)	IP65 / IP67 / IP69

Unidad de control

Unidad de control	KR C5; KR C4
-------------------	-----------------

Gráfica del campo de trabajo



Brida de acople

