



## KR 50 R2500 HO



### Caractéristiques techniques

Portée maximum	2501 mm
Charge nominale	50 kg
Charge maximum	61 kg
Charge supplémentaire nominale bâti de rotation / épaule / bras	50 kg / 30 kg / 30 kg
Répétabilité de position (ISO 9283)	± 0,05 mm
Nombre d'axes	6
Position de montage	Sol; Plafond; Mur; Angle quelconque
Surface au sol	603 mm x 480 mm
Poids	env. 559 kg

### Caractéristiques des axes

Plage de mouvements	
A1	±185 °
A2	-175 ° / 60 °
A3	-120 ° / 170 °
A4	±180 °
A5	±125 °
A6	±350 °
Vitesse avec charge nominale	
A1	175 °/s
A2	158 °/s
A3	175 °/s
A4	250 °/s
A5	250 °/s
A6	360 °/s

### Conditions de service

Température ambiante lors du service	0 °C à 55 °C (273 K à 328 K)
--------------------------------------	------------------------------


### Mode de protection

Degré de protection (IEC 60529)	IP65
Mode de protection poignet de robot (selon IEC 60529)	IP65 / IP67


### Contrôleur

Contrôleur	KR C5; KR C4
------------	-----------------

### Graphique d'enveloppe d'évolution



### Diagramme des charges



KR 50 R2500 HO est conçu pour une charge nominale de 50 kg pour une utilisation optimale de la performance et de la dynamique du robot. Avec des distances de charge réduites et des charges supplémentaires avantageuses, il est possible d'appliquer une charge maximale allant jusqu'à 61 kg. Les cas de charge spécifiques doivent être contrôlés avec KUKA Load. Le SAV KUKA est à votre disposition pour vous conseiller.

### Bride de fixation

