



KR 120 R3200 PA arctic



Caractéristiques techniques

Portée maximum	3195 mm
Charge nominale	120 kg
Charge supplémentaire nominale bâti de rotation / épaule / bras	0 kg / 0 kg / 50 kg
Charge totale nominale	NaN kg
Répétabilité de position (ISO 9283)	± 0,06 mm
Nombre d'axes	5
Position de montage	Sol
Surface au sol	830 mm x 830 mm
Poids	env. 1075 kg

Caractéristiques des axes

Plage de mouvements	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
Vitesse avec charge nominale	
A1	124 °/s
A2	115 °/s
A3	112 °/s
A4	-
A5	217 °/s
A6	242 °/s

Conditions de service

Température ambiante lors du service	-30 °C à 10 °C (243 K à 283 K)
--------------------------------------	--------------------------------


Mode de protection

Degré de protection (IEC 60529)	IP65
Mode de protection poignet de robot (selon IEC 60529)	IP65

Contrôleur

Contrôleur	KR C5; KR C4
------------	-----------------

Graphique d'enveloppe d'évolution



Bride de fixation

