



## LBR iisy 3 R760



### 基本データ

キネマティクスタイプ	多関節
協働ロボット	はい

安全の要件	EN ISO 13849-1 に準拠するカテゴリ 3 およびパフォーマンスレベル d
-------	--

### 技術データ

最大リーチ	760 mm
定格可搬重量	3 kg
最大可搬質量	3.34 kg
位置繰返し精度 (ISO 9283)	± 0.1 mm
軸数	6
設置形式	床; 天井; 壁; 任意の角度
設置面積	Ø210 mm
重量	約 22.8 kg

### 軸データ

動作範囲	
A1	±185°
A2	-230° / 50°
A3	±150°
A4	±175°
A5	±110°
A6	±220°
定格可搬質量での速度	
A1	200°/s
A2	200°/s
A3	200°/s
A4	300°/s
A5	300°/s
A6	400°/s

### 使用環境

運転時の周囲温度	5 °C ~ 45 °C (278 K ~ 318 K)
----------	------------------------------

### 保護等級

保護等級 (IEC 60529)	IP30
------------------	------


### コントローラー

コントローラー	KR C5 micro
---------	-------------


### 証明書

ESD 要件	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
--------	-------------------------------

### 作業室のグラフィック




### 可搬重量図



LBR iisy 3 R760 は、ロボットの性能とダイナミクスを最適に使用するため、3 kg の公称可搬質量用に設計されています。質量の重心が 0 mm である場合に限り、最大可搬質量 3.34 kg が適用されます。特定の荷重のケースでは、KUKA.Load または KUKA Compose を用いた確認が必要です。その他のアドバイスに関しては、KUKA サポートにお気軽にお尋ねください。

### 取り付けフランジ



ロボットには、軸 1 から軸 6 まで、8 本のコントロールケーブルと 1 ギガビットイーサネットケーブルを持つ、顧客用の内部エネルギー供給システムが搭載されています。