

## KR 10 R1100-2



### Műszaki adatok

Maximális hatótávolság	1101 mm
Maximális teherbírás	11,1 kg
Pozícióismétlés pontossága (ISO 9283)	± 0,02 mm
Tengelyek száma:	6
Beszerelési helyzet	Padló; Mennyezet; Fal; tetszőleges szög
Felállítási felület	208 mm x 208 mm
Súly	kb. 55 kg

### Tengelyadatok

Mozgástartomány	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

### Üzemeltetési feltételek

Környezeti hőmérséklet üzemelés esetén	0 °C – 45 °C (273 K – 318 K)
--	------------------------------

### Védettség

Védettség (IEC 60529)	IP65 / IP67
Robotkéz védettség (IEC 60529)	IP65 / IP67

### Vezérlés

Vezérlés	KR C5 micro; KR C4 smallsize-2; KR C4 compact
----------	---

### Tanúsítványok


ESD-követelmények	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
-------------------	-------------------------------

### Ciklusidő


140 ciklus percenként (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)



### Munkatartomány ábra



### Teherbírési ábra



A KR 10 R1100-2 10 kg névleges teherbírásra van méretezve a robot teljesítményének és dinamikájának optimális kihasználásához. Csökkentett terhelési távolságok és kedvező kiegészítő terhelések esetén legfeljebb 11,1 kg terhelést lehet alkalmazni. A specifikus terhelést KUKA Load segítségével kell ellenőrizni. További tanácsokkal a KUKA Service áll rendelkezésére.

### Szerelőcsont

