

LBR iiwa 14 R820



Dati di base

Tipo di cinematica	Braccio articolato
Cobot	Si

Prescrizioni di sicurezza	Categoria 3 e Performance Level d a norma EN ISO 13849-1
---------------------------	--

Dati tecnici

Massimo raggio d'azione	820 mm
Carico nominale	14 kg
Carico massimo	-
Ripetibilità di posizionamento (ISO 9283)	$\pm 0,15$ mm
Numero assi	7
Posizione di montaggio	Pavimento; Soffitto; Parete
Superficie di appoggio	-
Peso	ca. 29,9 kg

Dati degli assi

Campo di movimentazione	
A1	$\pm 170^\circ$
A2	$\pm 120^\circ$
A3	$\pm 170^\circ$
A4	$\pm 120^\circ$
A5	$\pm 170^\circ$
A6	$\pm 120^\circ$
Campo di movimentazione asse	$\pm 175^\circ$
7	
Velocità con carico utile nominale	
A1	85 °/s
A2	85 °/s
A3	100 °/s
A4	75 °/s
A5	130 °/s
A6	135 °/s
Velocità dell'asse 7	135 °/s

Condizioni d'esercizio

Temperatura ambiente per il funzionamento	da 5 °C a 45 °C (da 278 K a 318 K)
---	------------------------------------

Classe di protezione

Classe di protezione (IEC 60529)	IP54
----------------------------------	------

Sistema di controllo

Sistema di controllo	KUKA Sunrise Cabinet
----------------------	----------------------

Grafica dello spazio di lavoro




Grafico della portata

