

KR 250 R2700-2



Teknik özellikler

Maksimum erişim mesafesi	2701 mm
Nominal taşıma kapasitesi	250 kg
Maksimum taşıma kapasitesi	315 kg
Azami ilave yük, döner tabla/ bağlantı kolu/kol	-
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)	± 0,05 mm
Aks sayısı	6
Bağlantı konumu	Zemin
Kurulum alanı	754 mm x 754 mm
Ağırlık	yakl. 1101 kg

Aks verileri

Hareket aralığı	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	-120 ° / 168 °
A4	±350 °
A5	±122,5 °
A6	±350 °
Nominal taşıma kapasitesinde hız	
A1	105 %/s
A2	107 %/s
A3	107 %/s
A4	170 %/s
A5	129 %/s
A6	206 %/s

İşletim koşulları

İşletimde ortam sıcaklığı	0 °C ilâ 55 °C (273 K ilâ 328 K)
---------------------------	----------------------------------

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı (IEC 60529)	IP65
Koruma sınıfı robot eli (IEC 60529)	IP65 / IP67


Kontrol sistemi

Kontrolör sistemi	KR C5; KR C4
-------------------	-----------------


Sertifikalar

ESD gereksinimleri	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
--------------------	-------------------------------

Çalışma alanı grafiği



Taşıma kapasitesi diyagramı



KR 250 R2700-2, robotun performansını ve dinamiklerini en iyi şekilde kullanabilmek için 250 kg değerinde bir nominal taşıma kapasitesi için tasarlanmıştır. Yalnızca ağırlık merkezinin konumu 0 mm ve yük durumu için optimize edilmiş ek yük takıldysa 315 kg değerinde maksimum taşıma kapasitesi geçerlidir. Özel yük durumu KUKA.Load veya KUKA Compose ile kontrol edilmelidir. KUKA destek hattı danışmanlık için hizmetinizdedir.

Montaj flanşı

