



KR 6 R700 WP



技術データ

最大リーチ	706.7 mm
最大可搬質量	6 kg
位置繰返し精度 (ISO 9283)	± 0.03 mm
軸数	6
設置形式	床; 天井; 壁; 任意の角度
設置面積	320 mm x 320 mm
重量	約 51 kg

軸データ

動作範囲	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

使用環境

運転時の周囲温度	5 °C ~ 45 °C (278 K ~ 318 K)
----------	------------------------------

保護等級

保護等級 (IEC 60529)	IP67
保護等級 ロボットアーム (IEC 60529)	IP67

コントローラー


コントローラー	KR C5 micro; KR C4 compact
---------	-------------------------------

サイクルタイム


138 毎分サイクル(25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)



作業室のグラフィック



可搬重量図



KR 6 R700 WP は、ロボットの性能とダイナミクスを最適に使用するため、3 kg の公称可搬重量用に設計されています。質量の重心が 0 mm であり、荷重のケースに対して最適化された追加荷重がかけられている場合に限り、最大の可搬重量が適用されます 6 kg。特定の荷重のケースでは、KUKA.Load または KUKA Compose を用いた確認が必要です。その他のアドバイスに関しては、KUKA サポートにお気軽にお尋ねください。

取り付けフランジ

