

LBR iiwa 14 R820 CR



Temel bilgiler

Kinematik tipi	Mafsallı kol
Cobot	Evet

Güvenlik gereksinimleri	EN ISO 13849-1 standardı uyarınca kategori 3 ve Performans Seviyesi d
-------------------------	---

Teknik özellikler

Maksimum erişim mesafesi	820 mm
Nominal taşıma kapasitesi	14 kg
Maksimum taşıma kapasitesi	-
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)	$\pm 0,15$ mm
Aks sayısı	7
Bağlantı konumu	Zemin
Kurulum alanı	256 mm x 256 mm
Ağırlık	yakl. 32,7 kg

Aks verileri

Hareket aralığı	
A1	$\pm 170^\circ$
A2	$\pm 120^\circ$
A3	$\pm 170^\circ$
A4	$\pm 120^\circ$
A5	$\pm 170^\circ$
A6	$\pm 120^\circ$
Hareket bölgesi, aks 7	$\pm 175^\circ$
Nominal taşıma kapasitesinde hız	
A1	85 °/s
A2	85 °/s
A3	100 °/s
A4	75 °/s
A5	130 °/s
A6	135 °/s
Aks hızı, aks 7	135 °/s

İşletim koşulları

İşletimde ortam sıcaklığı	5 °C ilâ 45 °C (278 K ilâ 318 K)
---------------------------	----------------------------------


Koruma sınıfı

Koruma sınıfı (IEC 60529)	IP54
---------------------------	------

Kontrol sistemi

Kontrolör sistemi	KUKA Sunrise Cabinet
-------------------	----------------------

Çalışma alanı grafiği



Taşıma kapasitesi diyagramı

